



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Ванны моечные со столом
ВМЭс, ВМСс, ВМПс
ВМЦСс, ВМЦПс**

ТУ 25.99.12 – 001 – 33413496 – 2020



г. Красноярск

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванны моечные со столом предназначены для использования на предприятиях общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Моечное отделение ванн выполнено из пищевой нержавеющей стали. Ванны не предназначены для технологических операций, связанных с ударными нагрузками или длительного хранения грузов. Максимальная кратковременная нагрузка на ванну не должна превышать 50 кг.

Материал исполнения — пищевая нержавеющая сталь.

В зависимости от исполнения каркаса, ванны моечные выпускаются следующих серий:

1) **Серия «ЭКОНОМ» (ВМЭс)** — каркас выполнен из оцинкованного уголка 40х40 мм, толщиной 1,5 мм.

2) **Серия «СТАНДАРТ» (ВМСс, ВМЦСс)** — каркас выполнен из нержавеющей уголка 40х40 мм, толщиной 1,5 мм.

3) **Серия «ПРЕМИУМ» (ВМПс, ВМЦПс)** — каркас выполнен из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 40х40 мм, толщиной 1,2 мм. Сварной каркас.

Моечные емкости могут быть использованы в двух исполнениях:

- сварная емкость (изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.);
- цельнотянутая емкость (изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм).

Опционально моечные ванны могут иметь:

- борт столешницы;
- заземление, обеспечивающее нужный уровень безопасности в цехах общественного питания;
- отверстие под смеситель или душирующее устройство.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН МОЕЧНЫХ СО СТОЛОМ

Технические характеристики: Ванны моечные со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс; Ванны моечные цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 — Технические характеристики на ванны моечные со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс

Модель	Габаритные размеры стола (ДхШхВ)	Габаритные размеры моечного отделения (ДхШхГ)
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/400	1000х600х850	400х400х300
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/400	1200х600х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/400	1500х600х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/500	1000х700х850	500х500х300
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/500	1200х700х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/500	1500х700х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/600	1000х800х850	400х400х300
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/600	1200х800х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/600	1500х800х850	

Таблица 2 — Технические характеристики на ванны моечные со столом цельнотянутые ВМЦСс, ВМЦПс

Модель	Габаритные размеры стола (ДхШхВ)	Габаритные размеры моечного отделения (ДхШхГ)
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1000/400	1000х600х850	400х400х300
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1200/400	1200х600х850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1500/400	1500х600х850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1000/400	1000х700х850	500х500х300
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1200/400	1200х700х850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1500/400	1500х700х850	

Ванны моечные серии ВМЭс, ВМЦСс поставляются в разобранном виде. Ванны моечные серии ВМПс, ВМЦПс поставляются в собранном виде.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ванны в разобранном виде:

1. Ванна моечная со столом.
2. Стойки — 4 шт.
2. Обвязка — 8 шт.
3. Комплект крепежа.
4. Выпуск для мойки с нержавеющей чашей — 1 шт.
5. Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки ванны в разобранном виде:

1. Ванна моечная со столом.
2. Выпуск для мойки с нержавеющей чашей — 1 шт.
3. Паспорт — 1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Распаковать детали каркаса.
2. Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали (при наличии)
3. С помощью болтовых соединений закрепить на стойках перекладки. Затем установить с помощью крепежа перекладки. На верхние перекладки дополнительно установить уголок в количестве 8 шт. Стойки имеют отверстия для установки ванн разной глубины.
4. Зафиксировать, контролируя угол 90° между верхней перекладкой и стойкой.
5. Установить моечное отделение в собранном виде бортами на собранный каркас.
6. Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений каркаса.
7. Вкрутить опоры регулируемые, отрегулировать горизонтальность установки с помощью выкручивания опор.

8. После сборки ванны произвести санитарную обработку.

ВНИМАНИЕ!

Если после сборки ванна будет иметь перекосы, не правильно будут отрегулированы опоры, то снижается срок эксплуатации изделия, в связи с чем при нагрузках будут возникать потрескивания сварных швов моечного отделения.

Перед началом работ рекомендуется обработать рабочую поверхность обычным моющим средством для посуды.

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Обслуживание ванн моечных заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности изделий из нержавеющей стали специальными средствами по уходу, такими как очищающие и фосфатирующие полироли, чтобы поддерживать защитную оксидную пленку на поверхности и предотвращать коррозию и загрязнения. Важно использовать средства, специально разработанные для нержавеющей стали, и следовать инструкциям производителя для достижения наилучших результатов. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается нагружать ванну моечную нагрузкой, превышающую указанную.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя.

Упакованное изделие допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка изделий из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве. Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Производство допускает исполнение нестандартных типоразмеров изделия в соответствии с указанными характеристиками в паспорте.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006.Н09103

Срок действия с 05.07.2023

Копия верна

по 04.07.2026

№ 0002737

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ванны моечные торговой марки "KRONER": серии "Эконом": ВМЭ, ВМКЭ, ВМЭс; серии "Стандарт": ВМС, ВМКС, ВМЦС, ВМСс, ВМЦСс; серии "Премиум": ВМП, ВМЦП, ВМПС, ВМЦПС; ванны-тумбы: ВМТр, ВМТк, ВМТЦр, ВМТЦк; ванны для обработки лиц, серии «ЭКОНОМ» ВМЭя, серии «Стандарт» ВМСя, ванна моющая ВМОП; рукомылки: РНЭ, РНС, РК, РКБ, РБС. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.12.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.99.12-001-33413496-2020 "Ванны моечные. Технические условия" с изменением к ТУ № 1

код ТН ВЭД
7324

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кронер". ОГРН: 1182468058288, ИНН: 2466196296, КПП: 246601001. Адрес: 660118, РОССИЯ, город Красноярск, улица Северное шоссе, здание 22/2, телефон: +7 (391) 205-40-33, адрес электронной почты: galina@kroner.pro.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Кронер". ОГРН: 1182468058288, ИНН: 2466196296, КПП: 246601001. Адрес: 660118, РОССИЯ, город Красноярск, улица Северное шоссе, здание 22/2, телефон: +7 (391) 205-40-33, адрес электронной почты: galina@kroner.pro.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/В-21/03/23 от 21.03.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "Омник-эксперт" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

Босик
подпись

Белянин
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Красноярск, Северное шоссе 22/2
тел. +7 (391) 205-40-33
info@kroner.pro
www.kroner.pro